

## เครื่องมือทดสอบการไหลของปูนมอร์ต้าแบบไฟฟ้า

(Flow Table Electric)

### รายละเอียดทางเทคนิค

- 1.การกระแทก  $10\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ .
- 2.เส้นผ่าศูนย์กลางของแป้นวาง  $300\text{ มม.} \pm 1\text{ มม.}$
- 3.โมลด์ทดสอบการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. และ 100 มม. X ลึก 60 มม.
- 4.เหล็กกระทุ้งขึ้นงาน
- 5.การทำงานต่อรอบ 25 วินาที
- 6.กำลังไฟขนาด 220 V 50Hz

